


# Lubテスター—評価試験

～離型剤性能評価試験～



## <特徴>

金型温度、金型の形状といった要因を省くことにより  
離型剤としての純粋な評価を可能にしました。

- ①一定の型温度で離型剤を塗布し、実際のアルミ溶湯を注湯します。
- ②錘を載せ、注湯したアルミを凝固させます(型締め・ダイタイムを再現)
- ③定トルクのモーターで引っ張り、その時の荷重を計測し、リアルタイムでデータを取得できます。
- ④アルミと型の接触面を観察することにより、ガスの発生、ヒケ、鑄巣の発生状況がわかります。

## <効果>

- ・離型剤開発の促進(離型剤メーカー)
- ・離型剤の性能評価(ダイカストメーカー)

## <評価実績>

- ・離型剤メーカーの離型剤性能評価
- ・ダイカストメーカーの  
使用離型剤性能評価

**実機オフライン評価も  
承ります。**



**Lubテスター—評価試験装置の販売も行っております**